



WLF1068BG

R.x Płytkę czołową do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Kabel/złącze koncentryczne
Liczba połączeń	3
	2

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	58,10 mm
Szerokość	58,10 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

R. x / Serie R.classic

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak