



WLF1068BG

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Koaxiální
Počet přípojek	3
	2

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	58,10 mm
Šířka	58,10 mm
Hloubka	10 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Texty

Popis	Bez pole pro popis
Výstup	S přímým vývodem

Vhodné pro

R.x / Serie R.classic

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano