




WTS1200BG



1930/Glas - tom. Schuko obtur, preto

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +35 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Secção transversal de condutores 1,0 - 2,5 mm²

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Com fixação por garras Sim

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Montagem com garras

Tipo de conector/ficha USB SCHUKO

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Sim

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Pré-equipado com Nenhum

Tampa, porta

Tipo de tampa Sem tampa

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem porta-etiqueta

Adequado para

Serie 1930/Glas

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim