



WLF1068WG

### Технічні характеристики

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	коаксіальний
Число з'єднань	3

#### Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	58,10 mm
Ширина	58,10 mm
Глибина	10 mm

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

#### Тексти

Маркування	Без поля маркування
Вихідний отвір	3 прямим виходом

#### Сумісний із

R.x / Serie R.classic

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так