



WLF1008WG

**Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, R.1/R.3/R.8 p.wit**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Type connector/steker | UAE/IAE (ISDN) |
| Aantal aansluitingen  | 2              |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 58,10 mm |
| Breedte | 58,10 mm |
| Diepte  | 14 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Teksten**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Tekst   | Zonder tekstveld |
| Uitgang | Met 45° uitgang  |

**Geschikt voor**

|                              |
|------------------------------|
| R.x / Serie berker R.classic |
|------------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |