



WLF1059BG

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Роз'єм
Число з'єднань	2

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9005
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	58,10 mm
Ширина	58,10 mm
Глибина	16 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Маркування	Без поля маркування
Вихідний отвір	3 прямим виходом

Сумісний із

R.x	
-----	--

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так