



WLD9200STW

**Plaque de finition 2 postes, Serie R.Classic, acier inoxydable/blanc polaire**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

**Matières**

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	81,20 mm
Largeur	152,20 mm
Profondeur	9,90 mm

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
Position de montage/connexion	Horizontale Verticale

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
Résistance aux chocs IK	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Fixation de borne Pour montage vertical ou horizontal
---------------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui