



WLD9200STW

## Η.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΙΝΟΧ/ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	2
Αριθμός στοιχείων	2

#### Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	81,20 mm
Πλάτος	152,20 mm
Βάθος	9,90 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι