



WLF1058WG

**R.x Płytkę czołową zas. chr. p. kurz., p.opis. biały**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	1

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	58,10 mm
Szerokość	58,10 mm
Głębokość	16 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Dodatkowe informacje**

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

**Odpowiednie do**

R. x	
------	--

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak