



WLD9200AB

**R.classic Ramka 2-krotna, aluminium/czarny**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Krotność       | 2 |
| Liczba modułów | 2 |

**Materiały**

|  |           |
|--|-----------|
| Kolor  | Aluminium |
| Kod RAL  | 9006      |
| Wykończenie powierzchni                                    | Mat       |
| Materiał   | Aluminium |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 %       |
| Obróbka  | Anodowane |

**Wymiary**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wysokość  | 81,20 mm  |
| Szerokość | 152,20 mm |
| Głębokość | 9,90 mm   |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Sposób montażu             | Montaż podtynkowy  |
| Pozycja montażu/połączenia | Poziomy<br>Pionowy |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20   |
| Nadaje się do wyższej klasy IP     | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07   |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

**Dodatkowe informacje**

|        |   |
|--------|---|
| Montaż | Mocowanie zaciskowe<br>Do montażu pionowego i poziomego |
|--------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |