



WLF6651WG



## Ledmodule wit, R.Classic polarwit

### Technische karakteristieken

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Vermogen

Opgenomen vermogen in W 1 W

Vermogen gloeilamp 0,5 - 0,5 W

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Verlichting

Type lamp Led

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 50 mm

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

#### Teksten

Verlichting Lichtkleur koudwit

Etikettering Folie met opdruk van insteekbare symbolen

#### Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas

#### Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja