



WLF6651WG



Lámpara de señalización LED, iluminación blanca

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 1 W

Lámpara incandescente de potencia 0,5 - 0,5 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Características técnicas

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí