



WLF6651WG



Segnale luminoso a LED, illum. bianca R.Classic bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

##### Potenza

Potenza assorbita 1 W

Potenza lampada ad incandescenza 0,5 - 0,5 W

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Illuminazione

Tipo di lampada LED

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo

Plastica

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

##### Connessione

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

##### Testo

Illuminazione Colore luce bianco freddo

Etichettatura Lamine con stampa di simboli inseribili

##### Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si