




WLF6651WG

R.Classic Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Moc

Moc zużyta w W	1 W
Żarówka	0,5 - 0,5 W

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	50 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Kolor oświetlenia biały zimny
Oznaczenie	Folie z nadrukowanymi symbolami, do zakładania
Nadruk	Bez nadruku

Odpowiednie do

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak