



WLF6653WG



Lámpara de señalización LED, iluminación roja/verde

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 0,50 W

Lámpara incandescente de potencia 0,5 - 0,5 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Etiqueta Se puede insertar una lámina rotulada de dos colores con símbolos para Por favor, no molestar/Limpiar habitación y Entre, por favor/ Espere, por favor

Características técnicas

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí