




WLF6653WG

R.Classic Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Moc

Moc zużyta w W	0,50 W
----------------	--------

Żarówka	0,5 - 0,5 W
---------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Materiał	Metal
----------	-------

	Tworzywo sztuczne
--	-------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	70 mm
----------	-------

Szerokość	70 mm
-----------	-------

Głębokość	50 mm
-----------	-------

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Folie dwukolorowe z nadrukowanymi symbolami "Nie przeszkadzać"/"Proszę posprzątać" oraz "Proszę wejść"/"Proszę czekać" są dołączone
------------	---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Odpowiednie do

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----