




WLF6653WG



R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Moc

Moc zużyta w W	0,50 W
Żarówka	0,5 - 0,5 W

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	50 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Folie dwukolorowe z nadrukowanymi symbolami "Nie przeszkadzać"/"Proszę posprzątać" oraz "Proszę wejść"/"Proszę czekać" są dołączone
------------	---

Odpowiednie do

Serie 1930 / Serie Glas

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak