



WLF4379BG



**Toma alta definición**

**Características técnicas**

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	HDMI
Número de conexiones	1

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 85 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Negro
Código RAL	9005
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	28,30 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	18 mm
Profundidad del montaje	16,80 mm

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Equipo**

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

**Características técnicas**

R.x / Serie R.classic	
-----------------------	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí