




WLS1811WG



**Presa con spinotto di terra e coperchio Serie R.Classic bianco pol. luc.**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

#### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 48,90 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 31,30 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

Tipo di connettore/spina USB Norma francese NF

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

**Protezione**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Stampa              | Con stampa                           |
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite   |

**Adatto per**

|                 |
|-----------------|
| SERIE R.CLASSIC |
|-----------------|

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |