



WDA2127P

Żarówka E10

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

Wymiary

Wysokość 10,10 mm

Szerokość 10,10 mm

Głębokość 27,60 mm

Materiały

Kolor Pomarańczowy

Oświetlenie

Typ źródła światła Lampy jarzeniowe

Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Mocowanie zaciskowe

Typ połączenia Z przyłączami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak