



WDA2127P

Glimlamp E10, 240 V~, 1,35 mA

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 10,10 mm

Breedte 10,10 mm

Diepte 27,60 mm

Materiaal

Kleur Oranje

Verlichting

Type lamp Fluorlamp

Frequentie

Frequentie 50-60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Aansluitwijze Met schroefaansluiting

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja