



WDF410863



Toma FCC RJ45 doble Cat 6a clase EA

Características técnicas

Frecuencia

Ancho de banda de transmisión 500 - 500 MHz

Equipo

Número de salidas 2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Equipo

Con tapa abatible No

Materiales

Colour Negro

Material Metal
Plástico

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne LSA+

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Tensión

Tensión asignada 72 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 0,50 A

Dimensiones

Profundidad del montaje 35 mm

Dimensiones de la abertura (ancho x alto) 71,0 x 71,0 mm

Texto

Salida Con salida recta

Tensión Adecuado para PoE+

Tipo de montaje Para fijación atornillada
Sin garras de expansión

Categoría/puertos Cat.6A iso, clase EA, apantallado

Protección Con tapa protectora contra el polvo

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Tipo de conexión Con terminales IDC

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí