



WDF410863



RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Samenstelling

Met klapdeksel Nee

Materiaal

Kleur Zwart

Materiaal Metaal
Kunststof

Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale spanning 72 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0,50 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 35 mm

Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

Teksten

Uitgang Met rechte uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Voor schroefbevestiging
Zonder spreidklemmen

Categorie/poorten Cat. 6A iso, klasse EA, afgeschermd

Beveiliging Met stofbeschermkappen

Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Aansluitwijze Met IDC-klemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja