



WDF410862



**Prise UAE 8/8 pôles blindée Cat.6A**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Bande passante de transmission 500 - 500 MHz

**Equipement**

Nombre de sorties 2

**Conditions d'utilisation**

Température de service -40 - 70 °C

**Equipement**

Avec couvercle à charnière No

**Matières**

Couleur Light grey

Matière Métal  
PVC

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne LSA+

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Tension**

Tension nominale 72 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 1 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 31 mm

Dimensions de l'ouverture (L x H) 71,0 x 71,0 mm

**Textes**

Sortie Avec sortie oblique à 45°

Tension Convient pour PoE+

Mode d'installation Fixation par vis via plaque de support  
Sans griffes d'écartement

Protection Sans protection

Platine de support / bague de support Oeillets externes détachables sur le support pour les designs  
arrondis

Type de raccordement Avec bornes LSA+

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui