




WDF410862



Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione 500 - 500 MHz

Equipaggiamento

Numero di uscite 2

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

Equipaggiamento

Con coperchio a cerniera No

Materiali

Colore Light grey

Materiale Metallo
Plastica

Connessione

Tipo di connettore Terminale LSA+

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni di impiego

Tensione nominale 72 V

Corrente

Corrente nominale 1 A

Serie

Profondità di installazione 31 mm

Testo

Uscita Con presa inclinata a 45°

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Fissaggio a vite tramite piastra di supporto
Senza graffe a espansione

Protezione Senza schermatura

Piastra di supporto/anello di supporto Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Tipo di connessione Con morsetti LSA +

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì