



WDF410862



one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

#### Właściwości techniczne

##### Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 500 - 500 MHz

##### Sprzęt

Liczba wyjść 2

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

##### Sprzęt

Z pokrywą uchylną Nie

##### Materiały

Kolor Light grey

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk LSA+

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 72 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 1 A

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wymiary otworu (szer. x wys.) 71,0 x 71,0 mm

##### Dodatkowe informacje

Wyjścia Z kątem nachylenia wyjścia 45°

Napięcie Nadaje się do PoE+

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną  
Bez łapek rozporowych

Ochrona Bez ekranu ochronnego

Płytkę nośna/pierścień nośny Zewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych

Typ połączenia Z zaciskami LSA +

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak