



WDF410862



Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 70 °C

Vybavení

Se zavěšeným víkem Ne

Materiál

Barva Light grey

Materiál Kov
Umělá hmota

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Svorka LSA+

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Napětí

Jmenovité napětí 72 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 1 A

Rozměry

Vestavěná hloubka 31 mm

Rozměry otvoru (Š x V) 71,0 x 71,0 mm

Texty

Výstup Se šikmým vývodem 45°

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Šroubové upevnění pomocí nosné desky
Bez rozpěrných přichytek

Ochrana Bez ochrany

Nosná deska/nosný rám Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Typ připojení S LSA + svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano