



WDF410862



Η.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης 500 - 500 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 70 °C

Εξοπλισμός

Με καπάκι Όχι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Τερματικό LSA+

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Χρώμα Light grey

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Τάση

Ονομαστική τάση 72 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1 A

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ) 71,0 x 71,0 mm

Κείμενο

Έξοδος Με διαγώνιες εξόδους 45°

Τάση Κατάλληλο για PoE+

Τρόπος εγκατάστασης Βιδωτή στερέωση μέσω πλάτης στήριξης
Χωρίς νύχια στήριξης

Ασφάλεια Χωρίς προστατευτική οθόνη

Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις

Είδος σύνδεσης Με LSA + ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι