




WDF410861

RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, rechte uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	500 - 500 MHz
------------------------	---------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Materiaal

Kleur	Light grey
Materiaal	Metaal Kunststof

Aansluiting

Type connector/steker	LSA+ terminal
-----------------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale spanning	72 V
-------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
-----------------	--------

Afmetingen

Inbouwdiepte	35 mm
--------------	-------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Spanning	Geschikt voor PoE+
Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Categorie/poorten	Cat. 6A, klasse EA, niet-afgeschermd
Beveiliging	Met stofbeschermkappen
Aansluitwijze	Met IDC-klemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja