



WDA2728W

LED-lampen E14, wit

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 0 A |
|-----------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 15 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 15 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 30 mm |
|--------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|-----|
| Kleur | Wit |
|-------|-----|

Verlichting

| | |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

Frequentie

| | |
|------------|----------|
| Frequentie | 50-60 Hz |
|------------|----------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------------|-------------------------|
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging |
|--------------|-------------------------|

| | |
|---------------|------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefaansluiting |
|---------------|------------------------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|