



WDA2728W

**Η.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4,2mA E14 ΛΕΥΚΗ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 230 - 230 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 0 A

**Διαστάσεις**

Ύψος 15 mm

Πλάτος 15 mm

Βάθος 30 mm

**Υλικά**

Χρώμα Μπεζ

**Φωτισμός**

Είδος λαμπτήρα LED

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50-60 Hz

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 70 °C

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με βιδωτές συνδέσεις

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι