




WDE3036



### Interruttore deviatore 10 AX - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

##### Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

##### Connezione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

##### Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione  
Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante No

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì

Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo Bronze, version 4.1