



WDE3036



Wisselschakelaar

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1