




WDE3031

Interruptor simples, 10AX 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 AX (100W LED (SBL))
----------------	------------------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzeno
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	70.80 x 70.80 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Texto

Modo de instalação	Com garras de expansão Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Não

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim