



WDE3035



Serieschakelaar

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1