



WDA2727W

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	0 A
-------------------	-----

Розміри

Висота	9,70 mm
--------	---------

Ширина	9,70 mm
--------	---------

Глибина	29 mm
---------	-------

Матеріали

Colour	Білий
--------	-------

Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

Частота

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
--------------------	--------------------------

Тип з'єднання	З гвинтовими з'єднаннями
---------------	--------------------------

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----