




WDF41076



Características técnicas

Frequência

Largura de banda de transmissão	500 - 500 MHz
---------------------------------	---------------

Equipamento

Número de saídas	1
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Equipamento

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Materiais

Cor	Light grey
Material	Metal Plástico

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal LSA
------------------------	--------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Tensão

Tensão nominal	72 V
----------------	------

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,50 A
------------------	--------

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm
Dimensão da abertura (L x A)	71,0 x 71,0 mm

Texto

Saída	Com saída oblíqua a 45°
Tensão	Adequado para PoE+
Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte Sem garras de expansão
Proteção	Sem ecrã de proteção
Placa de suporte/aro de suporte	Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
Tipo de ligação	Com LSA + terminais

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim