



WDE2041



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
Jmenovitý proud	16 A

Funkce

Doba běhu	120 min
-----------	---------

Texty

Způsob zapojení	2pólový spínač
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Svorka	S průchozí svorkou
Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek

Rozměry

Vestavěná hloubka	32,30 mm
-------------------	----------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano