



WDE5035



Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|------------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
| Courant de contact momentané | 10 A |

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Architecture

| | |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | Touche double |
| Nombre de pôles | 1 |

Matières

| | |
|---|--------------|
| Couleur | Gris |
| Matière | Métal PVC |
| Traitement | Non traité |
| Transparent | No |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0 % |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur | 70,80 mm |
| Largeur | 70,80 mm |
| Profondeur | 41,60 mm |
| Profondeur de montage | 32,30 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 35 mm |

Installation, montage

| | |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Signalisation | Sans |
| Nombre de touches | 2 |
| Type de bouton poussoir | Bouton-poussoir double |
| Contact d'acquiescement | No |

Connectivité

| | |
|---------------------------|-------|
| Type de connexion / prise | Fiche |
| Avec fixation à griffes | Oui |

Raccordement

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Type de douille | Sans support de lampe |
| Type de connexion / prise | Borne à ressort |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +35 °C |
|------------------------|-------------|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

Textes

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Mode d'installation | Avec griffes d'écartement |
| Éclairage | Pour éclairage |
| Type de commutation | 2NO, borne d'entrée commune |

Textes

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à ressort |
|----------------------|-----------------------|

Adapté à

Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|
