



WDE5035



Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	70,80 mm
Breedte	70,80 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	32,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lampsokkel
Type connector/steker	Steekklem

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	2 NO, gemeenschappelijke ingangsklem

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----
