



WDE5035



Η.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
Αριθμός πόλων	1

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %

Διαστάσεις

Ύψος	70,80 mm
Πλάτος	70,80 mm
Βάθος	41,60 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32,30 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Σειρά μπουτόν
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Με στήριξη με νύχι	Ναι

Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα	Χωρίς υποδοχή λαμπτήρα
Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για φωτισμό
Λειτουργία διακόπτη	2NO, κοινός ακροδέκτης εισόδου

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι
