



WDE5035



**Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

**Spänning**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Arkitektur**

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
Antal poler	1

**Material**

Färg	Grå
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

**Dimensioner**

Höjd	70,80 mm
Bredd	70,80 mm
Djup	41,60 mm
Inbyggnadsdjup	32,30 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

**Installation, montering**

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

**Kontroller och indikatorer**

Indikeringslampa	Utan
Antal knappar	2
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

**Anslutning**

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Ja
Typ av lampsockel	Utan lampsockel
Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Text**

Utförande	Med klor
Belysning	För belysning
Brytare läge	2NO, gemensam anslutningsplint
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

---

**Lämplig för**

A.1 / A.8 / Q.x / S.x/B.x

---

**Hållbarhet**

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja

---