



WDE5035



### Кнопка 2-клав. 2НВ, 10А/250В

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

##### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
Кількість полюсів	1

##### Матеріали

Colour	Сірий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

##### Розміри

Висота	70,80 mm
Ширина	70,80 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	32,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

##### Елементи керування та індикатори

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

##### Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так

##### Під'єднання

Тип цоколя лампи	Без цоколя для лампи
Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

##### Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

##### Тексти

Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикачання	2НВ, загальна вхідна клемма
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

---

**Сумісний із**

К.х / Q.х / S.х / B.х

---

**Sustainability**

Без галогену

Так

Відповідність RoHS

Так

---