



WDE5036



Impulsdrukker wisselcontact

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lamsokkel
Type connector/stekker	Steekklem

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----
