



WDE5036



**Кнопка 1-клавішна перемикач 10A/250В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування	Одинарний клавішний перемикач
Кількість полюсів	1

**Матеріали**

Colour	Сірий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Вбудована глибина	31 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	34 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Елементи керування та індикатори**

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

**Підключення**

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так

**Під'єднання**

Тип цоколя лампи	Без цоколя для лампи
Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

**Умови використання**

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Тексти**

Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикачання	Перемикаючий контакт, можна використовувати як замикаючий або розмикаючий
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

---

**Сумісний із**

К.х / Q.х / S.х / B.х

---

**Sustainability**

Без галогену

Так

Відповідність RoHS

Так

---