



WDE5031



**Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'éclairage**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
Nombre de pôles	1

**Matières**

Couleur	Gris
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité
Transparent	No
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Dimensions**

Hauteur	70,80 mm
Largeur	70,80 mm
Profondeur	41,60 mm
Profondeur de montage	30 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Signalisation	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquiescement	No

**Connectivité**

Type de connexion / prise	Fiche
Avec fixation à griffes	Oui

**Raccordement**

Type de douille	Sans support de lampe
Type de connexion / prise	Borne à ressort

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Textes**

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Type de commutation	Contact à fermeture

---

**Textes**

---

Type de raccordement	Avec bornes à ressort
----------------------	-----------------------

---

**Adapté à**

---

Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Cradle to Cradle Certified® Full Scope	Bronze, version 4.1

---