



WDE5031



Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10A/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Одинарний клавiшний перемикач
Кількість полюсів	1

Матеріали

Colour	Сірий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

Розміри

Висота	70,80 mm
Ширина	70,80 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так

Під'єднання

Тип цоколя лампи	Без цоколя для лампи
Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикання	Нормально відкритий контакт
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

K.x / Q.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так

Cradle to Cradle Certified® Повний спектр послуг Bronze, version 4.1
