



WDA2535W

### Module LED, commande d'éclairage,230V, avec neutre

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	51 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	22,10 mm

##### Puissance

Courant absorbé	1,70 mA
-----------------	---------

##### Matières

Couleur	Blanc
---------	-------

##### Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

##### Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Mode d'installation	Fixation de borne
Type de raccordement	Avec raccordements à vis

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui