



WDA2535W

Módulo LED con neutro

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 0 A

Dimensiones

Altura 51 mm

Anchura 51 mm

Profundidad 22,10 mm

Potencia

Consumo de corriente 1,70 mA

Materiales

Colour Blanco

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Frecuencia

Frecuencia 50-60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Tipo de montaje Fijación de conectores

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí