



WDA2535W

**LED-module 230 V voor draaischakelaar met N**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 230 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 0 A

**Afmetingen**

Hoogte 51 mm

Breedte 51 mm

Diepte 22,10 mm

**Vermogen**

Stroomverbruik 1,70 mA

**Materiaal**

Kleur Wit

**Verlichting**

Type lamp Led

**Frequentie**

Frequentie 50-60 Hz

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

**Teksten**

Montagewijze Klembevestiging

Aansluitwijze Met schroefaansluiting

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja